



品名	〔マスク型ウェアラブル美顔器〕 ブルーグリーンマスク		
型番	YJMF0L		
サイズ	フェイスマスク	約W177×H209×D247(mm)	コード長 75cm
	ネックマスク	約W139×H69×D132(mm)	コード長 71cm
	コントローラー	約W56×H130×D39(mm)	
質量	フェイスマスク	約458g	
	ネックマスク	約141g	
	コントローラー	約196g	
消費電力	最大約7.0W (充電時)		
充電時間/動作時間	約6時間/約40分		
海外使用	可(100~240V)		
付属品	マスク用置き台 (フェイスマスク用)、マスク用置き台 (ネックマスク用)、ACアダプター		



おすすめ化粧品



品名	フローレスセラム ホワイト(医薬部外品)
型番	CS19003
内容量	80g



ヤーマン株式会社 東京都江東区古石場1-4-4

製品に関する詳しいご説明・お問い合わせは下記URLまたはコールセンターまで

〈ヤーマンコールセンター〉

固定電話など  0120-776-282 (通話料無料)

携帯電話  0570-550-637 (通話料有料)

<https://www.ya-man.com>

このカタログの記載内容は2025年7月現在のものです。

●製品パッケージで「安全に関するご注意」をご確認ください。ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。●製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。●カタログと実物では多少色味が異なる場合があります。●実際の製品には注意ラベルなどが貼ってあるものがあります。

ヤーマン公式サイト



PR-BGM-3

YAMAN
TOKYO JAPAN



答えは「緑」、
新時代の光美顔器
BLUE GREEN MASK
ブルーグリーンマスク



※(株)富士経済『美容家電&健康家電マーケティングトレンドデータ2020』2018-2019年実績、
『美容&健康家電市場 関連サービストレンドデータ2023-2024』2020-2022年実績
日本国内の美容家電全体におけるメーカーシェアとして



1回10分つけるだけ※1、新時代の緑LEDで美肌へ導く


「505nm」の 緑LEDを搭載

LED研究を積み重ねてきた成果として
たどり着いたのは、
505nmブルーグリーンの波長が
肌の明るさ、透明感※3と関係性があることでした。



BRIGHT MODE

肌のトーンアップ※3 満足度約1.3倍*



【調査概要】【試験方法】半顔側はLEDオン、反対側はLEDオフの製品をBRIGHTモードで1週間あたり6回各10分使用。使用前、4週間後、8週間後の肌を計測。【被験者】40代～50代の女性15名
*半顔側はLEDオン、反対側はLEDオフの製品を使用した際の満足度が11点満点で評価(0:悪い～10:良い)した際の平均値の比較個人の感想です。効果には個人差があります。

LEDとは？

クリニックでも使われる安全性の高い光

肌により影響を与えるといわれる可視光LEDは、波長(光の色)によって肌の深部※2に到達する長さが変わります。赤外線は肌温度の上昇をサポートし、スキンケアをより効率的に。ヤーマンのLEDは表情筋研究所で研究を行った独自の光です。



サロンでも人気の美容法



植物の育成にも活用される



BRIGHT
緑




SOOTHE
黄



FIRM
赤+赤外線



首ケアも可能
＜ネック＞
BRIGHT&FIRM
緑+赤



FIRM MODE

うるおい | 約 **16% UP**


ハリ | 約 **17% UP**

【調査概要】【試験方法】半顔側はLEDオン、反対側はLEDオフの製品をFIRMモードで1週間あたり6回各10分使用。使用前、8週間後の肌を計測し、使用前の変化率と不使用側の変化率を比較。【被験者】40代～50代の女性14名

高密度LED×立体構造のウェアラブルマスク

密着3D層構造

マスクを柔軟性の高いシリコン製にすることで、凹凸のある顔にも均一照射が可能に。光の強度を保ちつつ、肌に対して約1cm、均一に光があたるよう設計。カメラの少ない効率的な光ケアを実現。



柔軟性の高いシリコン


高密度LED

※1 装着時間のこと ※2 角質層まで ※3 うるおうことによる肌の見え方 ※4 古い角質による

10分間※1の「ながら美容」でおうちエステを



くつろぎながら



ストレッチしながら



おやすみ前に