

YAMAN
TOKYO JAPAN

販売店

ヤーマン株式会社 東京都江東区古石場1-4-4

製品に関する詳しいご説明・お問い合わせは下記URLまたはコールセンターまで

〈ヤーマンコールセンター〉 受付9:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始除く)

固定電話など ☎ 0120-776-282 (通話料無料)

携帯電話 ☎ 0570-550-637 (通話料有料)

<https://www.ya-man.com>

〈ヤーマン公式サイト〉



●製品パッケージで「安全に関するご注意」をご確認ください。ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

●製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

●カタログと実物では多少色味が異なる場合があります。●実際の製品には注意ラベルなどが貼ってあるものがあります。

このカタログの記載内容は2024年2月現在のものです。

PR-HCI-1

YAMAN
TOKYO JAPAN

HAIR IRON SERIES

ヘアアイロン シリーズ





髪質改善を目指した “髪にも美顔器”発想

肌の美しさを司るのは

内側から弾むようなうるおいと表面のつややかさ。

それは髪にとっても同じことです。

40年以上、肌と向き合い続けてきた

美顔器No.1メーカー※のノウハウと

テクノロジーを応用したヘアケアデバイスが

髪を美しく健やかに育みます。

YAMAN

美容機器専門メーカー「ヤーマン」

1978年の設立以来、先端テクノロジーと革新的なアイデアでエステサロンにも選ばれる美容機器を開発。そのクオリティは日本ではもちろん、世界でも広く愛されています。

※関富士経済『美容家電&健康家電マーケティングトレンドデータ2020』2018-2019年実績／『美容&健康家電市場・関連サービストレンドデータ2023-2024』2020-2022年実績／日本国内の美容家電全体におけるメーカーシェアとして

うるおいとツヤに満ちた“ヴェール髪®”へ導く ヤーマンのヘアケアシリーズ

仕上がりの質感の美しさはもちろんのこと、

美しさの土台である頭皮環境を整え

髪一本一本に蓄積したダメージをも補修する。

全方位からケアするラインナップで

髪を根本から美しく健やかに育みます。

美の土台 頭皮を整える	ダメージ補修で 扱いやすい髪へ	水分を保ち理想の 質感へ仕上げる
ベースケア	インナーケア	アウターケア
 リフト ドライヤー	 シャインプロ	 ヘア アイロン シリーズ

ヤーマンのヘアケアシリーズは選ばれて
ベストコスメ受賞41冠! /



スームスアイロンフォトイオンシリーズ
SNSで話題! 「#保水ヘアアイロン」


うるツヤ仕上がりの秘密を徹底解剖

Point!

低温でも決まるスタイリング力


[モイスチャーパルス]

プレートの両端にイオン電極を配置。
美顔器の浸透テクノロジーに着想を得た、
独自のパルス波形を採用しています。




[熱効率のいいヒーター]

ストレート、カールアイロンともに、熱を効率よく伝える
高性能ヒーター搭載。ワンストロークでスタイリングが
可能です。



トリプルヒーター
[ストレート]



メタルセラミックヒーター
[カール]

[独自形状で自在なスタイリング]

ストレートのみ

ガイドコームと丸みを帯びたプレートエッジにより、なめらかなカールスタイルもとても簡単。




Smooth Iron
Photo Ion

Point!

熱・摩擦ダメージの軽減

[ダメージカットライン]

計算尽くされた中央の溝から
ダメージの原因となる過剰な
熱と水蒸気を逃します。




[低反発スプリング構造]

キューティクルを潰しにくく、プロのプレス感を再現した低反発
スプリングが摩擦ダメージを低減。



[ストレート]



[カール]

[トルマリンプレート]

プレートには微細なトルマリンパウダーを配合。
髪の上をなめらかにすべり、摩擦によるダメージ
を低減。



Smooth Iron
Photo Ion Curl 32mm

ストレート派のあなたは
P.5
へ

カール派のあなたは
P.7
へ

保水ヘアアイロン

スームスアイロン フォトイオン

Smooth Iron Photo Ion / YJHB0



低温
約140℃
～約180℃

モイスター
パルス

ダメージ
カット
ライン

トリプル
ヒーター

低反発
スプリング

アウターケア

詳しい製品
情報はこちら




【併用おすすめコスメ】モイストホールド リペアオイル For ストレート <わくは P.12へ>

使うたび、髪質の変化を実感

指通りのいい、サラサラヘアへ

なめらかさ(指通り)




なめらかさ
約480%

【試験概要】コーミング後、毛束の根元から毛先に3cm/秒のスピードでヘアアイロンを滑らせる。5回繰り返し常温に戻す作業を1日相当とし、7日相当の計測機でくしを通し、くしを通すのに必要な力(gf)を計測。計測結果の逆数をなめらかさの指数として比較した結果。
なめらかさ=くし通りしやすいこと。
*N=10 *試験品:PSM-140 *当社従来品(HC-3)との比較。

約140℃～の低温設計で うるおいに満ちた理想の髪質へ

うるおい



水分保持率
約170%

【試験概要】黒髪の人毛サンプルに対して洗髪・ドライヤーで乾燥・ブラッシングをした後、ヘアアイロンを5回通した。ヘアアイロン使用後の毛髪の重量(A)、その後一定の条件下で乾燥処理した後の毛髪の重量(B)を秤量、処理前後の毛髪内部に残存した水分量の差分(A-B)/B*100を比較した結果。
*グラフは1日相当使用した結果、画像は10日相当使用した結果。*N=10
*試験品:PSM-140 *当社従来品(HC-3)との比較。



お気に入りのカラーを保ち、自分史上最高ヘアへ

ヘアカラー変化の比較



ヘアカラー
退色を
約57%
抑制↓

【試験概要】ブリーチ後にカラーリングした毛髪に対して、洗浄・ドライ・コーミングを施した後、ヘアアイロンを5回スライドした。これを1日分と想定して14サイクルを繰り返した。使用前後の色みの数値の差分値を比較。
*N=10 *試験品:PSM-140 *当社従来品(HC-3)との比較。


Styling Image

ヘアアイロンなのに「しっとり」、ストレートなのに「やわらかい」

Before



After



1台でウェーブも!

保水ヘアアイロン

スームスアイロン フォトイオン カール 32mm

Smooth Iron Photo Ion Curl 32mm / YJHB1N



低温
約120℃
～約180℃

モイスター
パルス

ダメージ
カット
ライン

デュアル
MCH
ヒーター

低反発
スプリング

アウターケア

詳しい製品
情報はこちら




[併用おすすめコスメ] モイストホールド リペアオイル For カール くわしくはP.12へ

内からも外からも、輝くカールをキープ

スタイリングしやすさを司るのは、毛髪一本一本の健やかさ
約120℃～の低温設計でうるおいに満ちた髪へ

内側




水分保持率
約120%

黒髪の毛束に対して洗浄・ドライヤーで乾燥後、ヘアアイロンでカール処理した後の毛束の長さが同程度となる温度にて比較した。1日1回の使用を想定して10日分に相当する5回スライド×10サイクルを繰り返した毛髪を65℃、40分間加熱し重量を測定した(重量A)。その後、180℃、30分間加熱し重量を測定した(重量B)。下記の式より二次蒸散水分含有率を求め比較した結果。二次蒸散水分含有率=(重量A-重量B)/重量B×100
*N=10 *当社従来品(HC-3)との比較。
*当社調べ。

外側

仕上がりの美しさを決めるのは一束一束の質感
通すたびツヤめく、美髪カールを実現



毛髪
光沢度
約124%

【試験概要】コーミング後の長さ30cmの毛髪サンプルの光沢度と、ヘアアイロンで髪を挟み360度カールさせた状態で、機器を3cm/秒で下に滑らせる動作を5回繰り返した後の毛髪サンプルの光沢度の差分値を比較した結果。
*N=10 *当社従来品(HC-3)との比較。それぞれの最高温度にて実施。
*当社調べ。

Styling Image

うるおいとツヤに満ちた理想の仕上がりに



トリートメントブースター

シャインプロ

Shine Pro / HC-21B



超音波
振動

温熱
ヒーター

赤色
LED

防水
IPX5^{*1}

コード
レス

カラー
トリートメント
併用可能^{*2}

インナーケア

[併用おすすめコスメ] ディープモイスト リペアトリートメント <わくは P.12>



詳しい製品
情報はこちら



いつものトリートメントの実力を底上げする 3つの「浸透ブースト技術」


超音波
振動



温熱
ヒーター



浸透
サポート
コーム



毎秒約100万回の
超音波振動で毛髪内部に
トリートメント剤を叩き込む




髪をじんわりと温めて
キューティクルを開き
浸透をサポート



両サイドのコームで
トリートメント剤を
ムラなく届ける

トリートメントの浸透 (%)



手塗りの
約22倍

【試験概要】ブリーチを施した毛髪を
洗浄した後、カラートリートメントを
使用。機器使用と手塗り(塗布後放
置)との比較。機器使用と手塗り放置
時間は5分間。断面切片の画像解析
により、浸透面積率を計測。
*N=10

Point

トリートメントと併用するからこそこだわった お風呂での使いやすさ

防水^{*1}



コードレス



落下防止
ストラップ

防水仕様^{*1}&コードレスで、お手入れはお湯で洗い流す
だけ。落下防止ストラップ付なので、トリートメントを
塗布した滑りやすい手でも安心して使えます。



*1 IPX5 あらゆる方向からの噴流水によっても有害な影響がない。*2 ブリーチ剤、パーマ剤は適さないものでご使用をお控えくだ
さい。市販のカラー剤の使用方法に従って、髪にカラー剤を塗布した後、放置時間中に本製品をお使いください。

ボリュームアップ 特化型アイロン

ヘアボリュームマー

Hair Volumer / YJHB2N

ボリューム
アップ

コード
レス

2WAY

設定温度
約160℃
約210℃

立ち上がり
約19秒*

アウターケア



詳しい製品
情報はこちら



こだわり形状×コードレスで、
外出先でも理想のシルエットへ

持ち運び
にも！
ポーチに入るくらい
コンパクト



ブラシで簡単 ボリュームアップ

手を添えて根元からブラシ
を入れられるため、トップの
ボリューム出しや前髪の立ち
上げがしやすい。



2WAY!!
プレートを開けば
ストレート
アイロンにも！



*本体を起動してからプレート温度が100℃に達するまでの時間。

Plus
One
併せ使いが
おすすめ

熱を“操り”、髪本来の美しさを育てる コスメティクスシリーズ

トリプルリペア処方 髪質ケアトリートメント
ディープモイスト リペアトリートメント

1 ヒートアクティブ
熱に反応して
ダメージを補修

2 モイストリペア
髪の水分量を
整える

3 カラーケア
カラーリングによる
ダメージをケア

夜の
インバス
ケア



トリートメントブースター
シャインプロ



Point!

シャインプロの温熱ヒーターが、ヒート
アクティブ成分に反応しダメージ補修を
叶える。髪を覆うリッチな質感も機器と
の相性抜群。

熱を操り美髪を“育てる”ヘアオイル
モイストホールド リペアオイル

1 リペア機能
ダメージの補修

2 ホールド機能
うるおい保持

3 キープ機能
思いのままの形に

朝の
スタイ
リング

Point!

フィニッシングオイルとしてはもちろん、ヘアアイロン前に使い、スタイルキープも
できるヘアオイル。髪悩み・なりたい仕上がりに合わせて選べる2タイプ。

For ストレート [ツヤ・まとまり]

スームスアイロンフォトイオンとの併用で、
毛先までまとまる、面で輝くストレートヘアへ。



保水ヘアアイロン
スームスアイロン
フォトイオン



For カール [ハリ・コシ]

スームスアイロンフォトイオン カール 32mmとの
併用で、立体感のある華やかカールヘアへ。



保水ヘアアイロン
スームスアイロン
フォトイオン カール 32mm



STRAIGHT HAIR IRON



品 名	スームスアイロンフォトイオン	スームスアイロンフォトイオン 海外対応モデル
型 番	YJHB0N (ゴールド) YJHB0L (ネイビー)	YJHB3L
サ イ ズ	約W29×D40×H289mm	約W29×D40×H289mm
コード長	約2.6m	約2.6m
防 水	—	—
質 量	約260g (電源コード含まず)	約260g (電源コード含まず)
定格電源	AC100V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz
消費電力	42W	42W
付 属 品	—	—
海外使用	—	海外・国内可 (AC100~240V)
JANコード	 4 540790 333736 4 540790 397936	 4 540790 401039

CURL HAIR IRON



スームスアイロンフォトイオン
カール 32mm

YJHB1N

約W40×D67×H328mm

約2.6m

約320g (電源コード含まず)

AC100～240V 50/60Hz

58W

海外・国内可 (AC100～240V)


4 540790 377235

TREATMENT



シャインプロ

HC-21B

約W250×D45×H40mm
(本体のみ)

○ IPX5^{*1}

約260g(本体のみ)

DC9V 1A

約3W(充電時)

ACアダプター、ストラップ

海外・国内可 (AC100～240V)^{*2}


4 540790 278532

VOLUMER



ヘアボリューマー	
YJHB2N	
約W46×D34×H201mm (キャップを含まず)	
—	
—	
約200g	
DC5V 1A	
約6W (充電時) 充電時間: 約3.5時間	
キャップ、 USBケーブル (USB Type-C™)	
海外・国内可 (AC100～240V)*	
 4 540790 376030	

COSMETICS SERIES

【夜のインバスケア】

トリプルリペア処方の
髪質ケアトリートメント



ディープモイスト
リペアトリートメント
YTJ0002 / 内容量: 200g



【朝のスタイリング】

熱を操り美髪を
“育てる”ヘアオイル



モイストホールド リペアオイル
For ストレート
YTJ0006 / 内容量: 80ml



モイストホールド リペアオイル
For カール
YTJ0007 / 内容量: 80ml



*1 あらゆる方向からの噴流水によっても有害な影響がない。

*2 機内への持ち込みにつきましては航空会社により制限規定が異なります。事前に航空会社へお問い合わせの上、持ち込み可否をご確認ください。

*3 本体から充電電池を取り外した状態であれば、本体・充電電池の航空機への機内持ち込みが可能です。ただし、航空会社により制限規定が異なるため、事前に航空会社へお問い合わせの上、持ち込み可否をご確認ください。