

YAMAN
TOKYO JAPAN

販売店

ヤーマン株式会社 東京都江東区古石場1-4-4

製品に関する詳しいご説明・お問い合わせは下記URLまたはコールセンターまで

〈ヤーマンコールセンター〉 受付9:00~17:00（土・日・祝日・年末年始除く）

〈ヤーマン公式サイト〉

固定電話など ☎ 0120-776-282 （通話料無料）

携帯電話 ☎ 0570-550-637 （通話料有料）

<https://www.ya-man.com>



●製品パッケージで「安全に関するご注意」をご確認ください。ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

●製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

●カタログと実物では多少色味が異なる場合があります。●実際の製品には注意ラベルなどが貼ってあるものがあります。

このカタログの記載内容は2024年4月現在のものです。

PR-HCI-2

YAMAN
TOKYO JAPAN

HAIR IRON SERIES

ヘアアイロン シリーズ





髪質改善を目指した “髪にも美顔器”発想

肌の美しさを司るのは

内側から弾むようなうおいと表面のつややかさ。

それは髪にとっても同じことです。

40年以上、肌と向き合い続けてきた

美顔器No.1メーカー※のノウハウと

テクノロジーを応用したヘアケアデバイスが

髪を美しく健やかに育みます。

YAMAN

美容機器専門メーカー「ヤーマン」

1978年の設立以来、先端テクノロジーと革新的なアイデアでエステサロンにも選ばれる美容機器を開発。そのクオリティは日本ではもちろん、世界でも広く愛されています。

※御富士経済『美容家電&健康家電マーケティングトレンドデータ2020』2018-2019年実績／『美容&健康家電市場・関連サービストレンドデータ2023-2024』2020-2022年実績／日本国内の美容家電全体におけるメーカーシェアとして

うるおいとツヤに満ちた“ヴェール髪®”へ導く ヤーマンのヘアケアシリーズ

仕上がりの質感の美しさはもちろんのこと、

美しさの土台である頭皮環境から整え

髪一本一本に蓄積したダメージも補修する。

全方位からケアするラインナップで

髪を根本から美しく健やかに育みます。

美の土台 頭皮から整える	ダメージ補修で 扱いやすい髪へ	水分を保ち理想の 質感へ仕上げる
ベースケア	インナーケア	アウターケア
		

ヤーマンのヘアケアシリーズは選ばれて
ベストコスメ受賞41冠! /




Point!

低温でも決まるスタイリング力



モイスチャーパルス

プレートの両端にイオン電極を配置。
美顔器の浸透テクノロジーに着想を得た、
独自のパルス波形を採用しています。




熱効率のいいヒーター

ストレート、カールアイロンともに、熱を効率よく伝える
高性能ヒーター搭載。ワンストロークでスタイリングが
可能です。



トリプルヒーター
[ストレート]



メタルセラミックヒーター
[カール]

独自形状で自在なスタイリング

ストレートのみ

ガイドコームと丸みを帯びたプレートエッジにより、
なめらかなカールスタイルもとても簡単。




Smooth Iron
Photo Ion

Point!

熱・摩擦ダメージの軽減

ダメージカットライン

計算尽くされた中央の溝から
ダメージの原因となる過剰な
熱と水蒸気を逃します。




低反発スプリング構造

キューティクルを潰しにくく、プロのプレス感を再現した低反発
スプリングが摩擦ダメージを低減。



[ストレート]



[カール]

トルマリンプレート

プレートには微細なトルマリンパウダーを配合。
髪の上をなめらかにすべり、摩擦によるダメージ
を低減。



Smooth Iron
Photo Ion Curl 32mm

ストレート派のあなたは
P.5
へ

カール派のあなたは
P.7
へ

保水ヘアアイロン

スームスアイロン フォトイオン

Smooth Iron Photo Ion / YJHBO



低温
約140℃
～約180℃

モイスター
パルス

ダメージ
カット
ライン

トリプル
ヒーター

低反発
スプリング

アウターケア

詳しい製品
情報はこちら




[併用おすすめコスメ] モイストホールド リヘアオイル For ストレート <わくは P.16へ>

使うたび、髪質の変化を実感

指通りのいい、サラサラヘアへ

なめらかさ(指通り)




なめらかさ
約480%

【試験概要】コーミング後、毛束の根元から毛先に3cm/秒のスピードでヘアアイロンを滑らせる。5回繰り返し、7日相当行い計測機でくしを通しきるに必要な力(gf)を計測。計測結果の逆数をなめらかさの指数として比較した結果。
なめらかさ=くし通りしやすいこと。
*N=10 *試験品:PSM-140 *当社従来品(HC-3)との比較。

約140℃の低温でストレート実感 うるおいを保った理想の髪質へ

うるおい



水分保持率
約170%

【試験概要】黒髪の人毛サンプルに対して洗髪・ドライヤーで乾燥・ブラッシングをした後、ヘアアイロンを5回通した。ヘアアイロン使用後の毛髪の重量(A)、その後の一定の条件下で乾燥処理した後の毛髪の重量(B)を秤量。処理前後の毛髪内部に残存した水分量の差分(A-B)/B*100を比較した結果。
*グラフは1日相当使用した結果。画像は10日相当使用した結果。
*N=10 *試験品:PSM-140 *当社従来品(HC-3)との比較。



お気に入りのカラーを保ち、自分史上最高ヘアへ

ヘアカラー変化の比較



ヘアカラー
退色を
約57%
抑制↓

【試験概要】ブリーチ後にカラーリングした毛髪に対し、洗浄・ドライ・コーミングを施した後、ヘアアイロンを5回スライドした。これを1日分と想定して14サイクルを繰り返した。使用前後の赤みの数値の差分値を比較。
*N=10 *試験品:PSM-140 *当社従来品(HC-3)との比較。


Styling Image

ヘアアイロンなのに「しっとり」、ストレートなのに「やわらかい」

Before



After



1台でウェーブも!

保水ヘアアイロン

スームスアイロン フォトイオン カール 32mm

Smooth Iron Photo Ion Curl 32mm / YJHB1N



低温
約120℃
～約180℃

モイチャー
パルス

ダメージ
カット
ライン

デュアル
MCH
ヒーター

低反発
スプリング

アウターケア

詳しい製品
情報はこちら




[併用おすすめコスメ] モイストホールド リペアオイル For カール くわしくは P.16へ

内からも外からも、輝くカールをキープ


スタイリングしやすさを司るのは、毛髪一本一本の健やかさ
約120℃～の低温設計でうるおいに満ちた髪へ

内側



外側

仕上がりの美しさを決めるのは一束一束の質感
通すたびツヤめく、美髪カールを実現



Styling Image うるおいとツヤに満ちた理想の仕上がりに



新習慣「夜アイロン」


ナイト リペアアイロン

Night Repair Iron / YJHB4L



- 超音波振動
- 低温
約50℃
～約180℃
- 赤色LED
- 防水IPX5^{*1}
- 充交
両用

インナーケア&アウターケア




詳しい製品
情報はこちら



Point! 「夜アイロン」とは？

就寝前に「ナイトリペアモード」で髪を整えることにより
翌朝のセットが楽になる、
継続使用で髪を強くする新発想のヘアアイロン。
その日の髪のトラブルはその日のうちにケアを。
朝を、髪を変える新習慣。

髪質改善^{*2}を目指した低温×超音波テクノロジー




クセやダメージに悩む人こそ取り入れて欲しい新習慣

夜のうちに補修。翌朝まとまる


使うたび強い髪に、髪質改善^{*2}へ

補修成分の浸透




【試験概要】ブリーチを施した毛髪を洗浄した後、補修成分^{*}入りのヘアミルクを使用。機器使用(ナイトリペアモード)と手塗りとで、毛髪中の補修成分含有量を比較。放置時間は10分間。
*N=10 ※補修成分=セラミドNG 濃度0.5%

毛髪強度



【試験概要】破断強度=毛髪の切れにくさ、丈夫さ。ブリーチを施した毛髪を洗浄した後、1日1回の使用を想定して10日分に相当する、化粧品塗布1分間の処理・放置・洗浄・ドライを繰り返した。手塗り+機器使用(ナイトリペアモード)と手塗りのみと、10日相当使用後の毛髪の破断強度(gf/mm)を比較。*N=10



*1 IPX5 あらゆる方向からの噴流水によっても有害な影響がない。*2 熱ダメージの低減、毛流れが整うことによる。

満たし、仕込み、整える。ナイトリペア アイロンで作る 美髪サイクル

夜[インバス]

浸透トリートメント

芯からしなやかな髪へ導く
スペシャルケア

シャンプー後、
水気を絞った髪に
トリートメントを
塗って使用。



ディープ トリートメント モード

毎秒約100万回の超音波振動が
トリートメントを細分化。
毛髪内部分への
浸透をサポート。

温度 約50℃
超音波 ○



満たす



整える

朝[アウトバス]

瞬間セット

3段階の温度設定で
お出かけ前に時短仕上げ

翌朝、
クセが気になる
部分があれば
サッと整える。



ストレート モード

夜の仕込みで
扱いやすくなった髪を
ささっと整える

温度 約140℃
約160℃
約180℃

超音波 —



ナイトリペア モード



仕込む

補修成分等の
浸透×クセ伸ばし
夜のうちに
毛流れを整え
寝ぐせケア

温度 約90℃
超音波 ○



夜[アウトバス]

新習慣

夜アイロン

その日の髪トラブルは
その日のうちに。
ドライヤー後の新習慣

Point!

- ◆ 根元から毛先まで
ゆっくり一定の速度で
すべらせると効果的。
- ◆ クセが付きやすい部分や
うねりやすい部分には
ブロッキングしてから使用するなど
ピンポイントのケアがおすすめ。

ドライヤー後の 乾いた髪に

浸透補修を叶えるため、
ヘアミルク・オイル等を
塗布してからのご使用がおすすめ。

* 塗布せずにご使用いただくことも可能です。



トリートメントブースター

シャインプロ

Shine Pro / HC-21B



超音波
振動

温熱
ヒーター

赤色
LED

防水
IPX5^{*1}

コード
レス

カラー
トリートメント
併用可能^{*2}

インナーケア

[併用おすすめコスメ] ディープモイスト リペアトリートメント くわしくは P.16へ



詳しい製品
情報はこちら



いつものトリートメントの実力を底上げする 3つの「浸透ブースト技術」


超音波
振動



温熱
ヒーター



浸透
サポート
コーム



毎秒約100万回の
超音波振動で毛髪内部に
トリートメント剤を叩き込む




髪をじんわりと温めて
キューティクルを開き
浸透をサポート



両サイドのコームで
トリートメント剤を
ムラなく届ける

トリートメントの浸透(%)



手塗りの
約22倍

【試験概要】ブリーチを施した毛髪を洗浄した後、カラートリートメントを使用。機器使用と手塗り(塗布後放置)との比較。機器使用と手塗り放置時間は5分間。断面切片の画像解析により、浸透面積率を計測。
*N=10

Point!

トリートメントと併用するからこそこだわった お風呂での使いやすさ

防水^{*1}



コードレス



落下防止
ストラップ

防水仕様^{*1}&コードレスで、お手入れはお湯で洗い流すだけ。落下防止ストラップ付なので、トリートメントを塗布した滑りやすい手でも安心して使えます。



*1 IPX5 あらゆる方向からの噴流水によっても有害な影響がない。*2 ブリーチ剤、パーマ剤は適さないので使用をお控えください。市販のカラー剤の使用方法に従って、髪にカラー剤を塗布した後、放置時間中に本製品をお使いください。

ボリュームアップ 特化型アイロン

ヘアボリュームマー

Hair Volumer / YJHB2N

ボリューム
アップ

コード
レス

2WAY

設定温度
約160℃
約210℃

立ち上がり
約19秒*

アウターケア



詳しい製品
情報はこちら



こだわり形状×コードレスで、 外出先でも理想のシルエットへ

持ち運び
にも！
ポーチに入るくらい
コンパクト



ブラシで簡単 ボリュームアップ

手を添えて根元からブラシ
を入れられるため、トップの
ボリューム出しや前髪の立ち
上げがしやすい。



2WAY!!
プレートを開けば
ストレート
アイロンにも！



*本体を起動してからプレート温度が100℃に達するまでの時間。

Plus
One
併せ使いが
おすすめ

熱を“操り”、髪本来の美しさを育てる コスメティクスシリーズ

トリプルリペア処方の髪質ケアトリートメント ディープモイスト リペアトリートメント

1 ヒートアクティブ
熱に反応して
ダメージを補修

2 モイストリペア
髪の水分量を
整える

3 カラーケア
カラーリングによる
ダメージをケア



トリートメントブースター
シャインプロ



Point!

ヒーターの熱が、ヒートアクティブ成分に
反応しダメージ補修を叶える。髪を覆う
リッチな質感も機器との相性抜群。

夜の
インバス
ケア

熱を操り美髪を“育てる”ヘアオイル モイストホールド リペアオイル

1 リペア機能
ダメージの補修

2 ホールド機能
うるおい保持

3 キープ機能
思いのままの形に

Point!

フィニッシングオイルとしてはもちろん、ヘアアイロン前に使い、スタイルキープも
できるヘアオイル。髪悩み・なりたい仕上がりに合わせて選べる2タイプ。

朝の
スタイ
リング

For ストレート [ツヤ・まとまり]

スモースアイロンフォイトイオンとの併用で、
毛先までまとまる、面で輝くストレートヘアへ。



保水ヘアアイロン
スモースアイロン
フォイトイオン



For カール [ハリ・コシ]

スモースアイロンフォイトイオン カール32mmとの
併用で、立体感のある華やかカールヘアへ。



保水ヘアアイロン
スモースアイロン
フォイトイオン カール 32mm



PRODUCT 製品詳細

STRAIGHT HAIR IRON



CURL HAIR IRON



NIGHT REPAIR



TREATMENT



VOLUMER



品 名	スームスアイロンフォトイオン	スームスアイロンフォトイオン 海外対応モデル	スームスアイロンフォトイオン カール 32mm
型 番	YJHB0N (ゴールド) YJHB0L (ネイビー)	YJHB3L	YJHB1N
サイズ	約W29×D40×H289mm	約W29×D40×H289mm	約W40×D67×H328mm
コード 長	約2.6m	約2.6m	約2.6m
防 水	—	—	—
質 量	約260g (電源コード含まず)	約260g (電源コード含まず)	約320g (電源コード含まず)
定格 電源	AC100V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz
消費 電力	42W	42W	58W
付属品	—	—	—
海外 使用	—	海外・国内可 (AC100~240V)	海外・国内可 (AC100~240V)
JAN コード	YJHB0N 4 540790 333736	YJHB0L 4 540790 397936	4 540790 401039

ナイトリペアアイロン	シャインプロ	ヘアボリュームマー
YJHB4L	HC-21B	YJHB2N
約W50×D51×H295mm (本体のみ)	約W250×D45×H40mm (本体のみ)	約W46×D34×H201mm (キャップを含まず)
—	—	—
○ IPX5 ^{*1}	○ IPX5 ^{*1}	—
約485g (本体のみ)	約260g (本体のみ)	約200g
DC12V 4A	DC9V 1A	DC5V 1A
約15W (充電時) 約40W (アダプタ駆動時) 充電時間: 約2.5時間	約3W (充電時) 充電時間: 約3時間	約6W (充電時) 充電時間: 約3.5時間
ACアダプター、ストラップ	ACアダプター、ストラップ	キャップ、 USBケーブル (USB Type-C™)
海外・国内可 (AC100~240V) ^{*2}	海外・国内可 (AC100~240V) ^{*3}	海外・国内可 (AC100~240V) ^{*4}
4 540790 440137	4 540790 278532	4 540790 376030

COSMETICS SERIES

【夜のインバスケア】

トリプルリペア処方の
髪質ケアトリートメント



ディープモイスト
リペアトリートメント
YTJ0002 / 内容量: 200g



【朝のスタイリング】

熱を操り美髪を
“育てる”ヘアオイル



モイストホールド リペアオイル
For ストレート
YTJ0006 / 内容量: 80ml



モイストホールド リペアオイル
For カール
YTJ0007 / 内容量: 80ml



*1 あらゆる方向からの噴流水によっても有害な影響がない。 *2 航空機への持ち込みは不可です。
*3 機内への持ち込みにつきましては航空会社により制限規定が異なります。事前に航空会社にお問い合わせの上、持ち込み可否をご確認ください。

*4 本体から充電電池を取り外した状態であれば、本体・充電電池の航空機への機内持ち込みが可能です。ただし、航空会社により制限規定が異なるため、事前に航空会社へお問い合わせの上、持ち込み可否をご確認ください。