

YAMAN
TOKYO JAPAN

YAMAN
TOKYO JAPAN

圧倒する、艶髪。
導く、髪質改善*。
保水ヘアアイロン

HAIR IRON
SERIES

製造元

ヤーマン株式会社 〒135-0045 東京都江東区古石場1-4-4

製品に対する詳しいご説明・お問い合わせは下記URLまたはヤーマンコールセンターまで

固定電話など **0120-776-282** (通話料無料)

携帯電話 **0570-550-637** (通話料有料)

<https://www.ya-man-tokyo-japan.com>

●ご購入前に、製品パッケージまたは製品カタログで「安全に関するご注意」をご確認ください。●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。●印刷物と実物では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●この製品の詳細については、販売店または当社におたずねください。

このカタログの記載内容は2025年6月現在のものです。

PR-HCI-5

ヤーマン公式サイト



日本語版



中文版

水素が髪に浸透し、髪質を改善する。
保水ヘアアイロン



髪質改善を目指した “髪にも美顔器”発想

肌の美しさを司るのは
内側から弾むようなうるおいと表面のつややかさ。
それは髪にとっても同じことです。
40年以上、肌と向き合い続けてきた
美顔器No.1メーカー*のノウハウと
テクノロジーを応用したヘアケアデバイスが
髪を美しく健やかに育みます。

YAMAN

美容機器専門メーカー「ヤーマン」

1978年の設立以来、先端テクノロジーと革新的なアイデアでエステサロンにも選ばれる美容機器を開発。そのクオリティは日本ではもちろん、世界でも広く愛されています。

※株式会社経済「美容家電&健康家電マーケティングトレンドデータ2020」2018-2019年実績／『美容&健康家電市場・関連サービストレンドデータ2023-2024』2020-2022年実績／日本国内の美容家電全体におけるメーカーシェアとして

うるおいとツヤに満ちた“ヴェール髪®”へ導く ヤーマンのヘアケアシリーズ

仕上がりの質感の美しさはもちろんのこと、
美しさの土台である頭皮環境から整え
髪一本一本に蓄積したダメージも補修する。
全方位からケアするラインナップで
髪を根本から美しく健やかに育みます。

美の土台 頭皮から整える	ダメージ補修で 扱いやすい髪へ	水分を保ち理想の 質感へ仕上げる
ベースケア	インナーケア	アウターケア
		

YA-MAN TOKYO JAPANのヘアケアシリーズは
ベストコスメ 累計 **58**[※] 冠！

※ ヤーマンが把握している範囲 ー2024年12月時点


SNSで話題! #保水ヘアアイロン うるツヤ仕上がりの秘密を徹底解剖

Point!

低温約120℃でも決まるスタイリング力



モイスチャーパルス

プレートの両端にイオン電極を配置。美顔器の浸透テクノロジーに着想を得た、独自のパルス波形を採用しています。




熱効率の良いヒーター

ストレート、カールアイロンともに、熱を効率よく伝える高性能ヒーター搭載。ワンストロークでスタイリングが可能です。



トリプルヒーター
[ストレート]



メタルセラミックヒーター
[カール]

独自形状で自在なスタイリング

ストレートのみ

ガイドコームと丸みを帯びたプレートエッジにより、なめらかなカールスタイルもとても簡単。




Smooth Iron
Photo Ion Plus

Point!

熱・摩擦ダメージの軽減

ダメージカットライン

計算尽くされた中央の溝からダメージの原因となる過剰な熱と水蒸気を逃します。




低反発スプリング構造

キューティクルを潰しにくく、プロのプレス感を再現した低反発スプリングが摩擦ダメージを低減。



〔ストレート〕



〔カール〕

トルマリンプレート

プレートには微細なトルマリンパウダーを配合。髪の上をなめらかにすべり、摩擦によるダメージを低減。



Smooth Iron
Photo Ion Curl 32mm

ストレート派のあなたは
P.5へ

カール派のあなたは
P.7へ

保水ヘアアイロン

スームスアイロン フォトイオン プラス

Smooth Iron Photo Ion Plus / YJHB6

低温 約120℃ ～約180℃	モイスチャー パルス	ダメージ カット ライン	トリプル ヒーター
低反発 スプリング	100-240V 海外・国内 使用可	立ち上がり 約18秒*	

アウターケア

詳しい製品
情報はこちら



[併用おすすめコスメ] モイストホールド リペアオイル For ストレート


くわしくは P.16へ

*本体を起動してからプレート温度が100℃に達するまでの時間。

使うたび、髪質の変化を実感

低温でもストレート実感 うるおいを保った理想の髪質へ


1日間
相当使用



※当社従来品(HC-3)との比較。
【試験概要】毛髪を試験品で挟み、根元から毛先へ滑らせる処理を5回行った後、一定の条件下で毛髪を乾燥処理し、試験品使用後の毛髪の水分保持率(一次蒸散水含有率)を算出、比較した結果。*試験実施温度140℃*N=10*試験品:PSM-140*YJHB6(140℃設定時)の仕様・機能は試験品(140℃設定時)と同等。*効果には個人差があります。

7日間
相当使用

指通りのいい、サラサラヘアへ



※当社従来品(HC-3)との比較。
なめらかさ=くし通りしやすいこと。
【試験概要】毛髪を試験品で挟み、根元から毛先へ滑らせる処理を5回行う。これを1セット(1日相当)として7セット(7日相当)を行った後、くしを通しきるのに必要な力を計測し、その逆数をなめらかさの指数として比較した結果。*試験実施温度140℃*N=10*試験品:PSM-140*YJHB6(140℃設定時)の仕様・機能は試験品(140℃設定時)と同等。*効果には個人差があります。

14日間
相当使用

お気に入りのカラーを保ち、自分史上最高ヘアへ



※当社従来品(HC-3)との比較。
【試験概要】ブリーチとカラー処理をした毛髪に対し、洗髪・ドライ・コミング・試験品使用(スライド5回)の一連の処理を行う。これを1セット(1日相当)として14セット(14日相当)行い、処理前後での毛髪の色度(赤みを表す値の変化)を比較した結果。*各機種の最高温度で実施。*N=10*試験品:PSM-140*YJHB6(180℃設定時)の仕様・機能は試験品(180℃設定時)と同等。*効果には個人差があります。


Styling Image

低温約120℃でもしっかりストレート

Before



After



新搭載約120℃は
前髪・顔まわりの
スタイリングにも
おすすめ

保水ヘアアイロン

スームスアイロン フォトイオン カール 32mm

Smooth Iron Photo Ion Curl 32mm / YJHB1N



低温
約120℃
～約180℃

モイスター
パルス

ダメージ
カット
ライン

デュアル
MCH
ヒーター

低反発
スプリング

100-240V
海外・国内
使用可

詳しい製品
情報はこちら



アウターケア


【併用おすすめコスメ】モイストホールド リペアオイル For カール

くわしくは P.16へ

内からも外からも、輝くカールをキープ

スタイリングしやすさを司るのは、毛髪一本一本の健やかさ
約120℃～の低温設計でうるおいに満ちた髪へ


内側



【試験概要】毛髪に対して洗浄・ドライヤーで乾燥後、ヘアアイロンでカール処理した後の毛束の長さが同程度となる温度にて比較した。1日1回の使用を想定して10日分に相当する5回スライド×10サイクルを繰り返した毛髪を65℃、40分間加熱し重量を測定した(重量A)。その後、180℃、30分間加熱し重量を測定した。(重量B)。下記の式より二次蒸散水含有率を求め比較した結果。二次蒸散水含有率=(重量A-重量B)/重量B*100
*N=10 *当社従来品(HC-3)との比較。
*当社調べ。*効果には個人差があります。


外側

仕上がりの美しさを決めるのは一束一束の質感
通すたびツヤめく、美髪カールを実現



【試験概要】コーミング後の長さ30cmの毛髪の光沢度と、ヘアアイロンで髪を挟み360度カールさせた状態で、機器を3cm/秒で下に滑らせる動作を5回繰り返した後の毛髪の光沢度の差分値を比較した結果。*使用前を100としたときの使用後の値。*N=10 *当社従来品(HC-3)との比較。それぞれの最高温度にて実施。*当社調べ。*効果には個人差があります。

Styling Image うるおいとツヤに満ちた理想の仕上がり



新習慣「夜アイロン」

ナイト リペアアイロン

Night Repair Iron / YJHB4L



超音波
振動

低温
約50℃
～約180℃

赤色
LED

防水
IPX5^{*1}

充交
両用

インナーケア & アウターケア

[併用おすすめコスメ] モイストホールド リペアヘアミルク

くわしくは P.16へ


詳しい製品
情報はこちら



Point! 「夜アイロン」とは?

就寝前に「ナイトリペアモード」で髪を整えることにより翌朝のセットが楽になる、
髪質改善^{*2}を目指す新発想のヘアアイロン。
朝を、髪を変える新習慣。

髪質改善^{*2}を目指した低温×超音波テクノロジー



浸透補修
超音波
振動

クセを伸ばす
低温
ヒーター

2つのテクノロジーを
1台に凝縮することで、
化粧品の
浸透補修とクセ伸ばしを
同時に叶えました。

クセやダメージに悩む人こそ 取り入れて欲しい新習慣

夜のうちに補修。翌朝まとまる

ケアをしているうちに髪質改善^{*2}へ

1
補修成分の
浸透
約5.3倍

2
毛髪強度
約113%

3
うるおい
約115%

4
毛髪の膨らみ
約18%
低減




夜アイロン未使用

夜アイロン使用

※左は機器未使用、右は機器を使用し、就寝時を想定した回数
の寝返りをした後のイメージ。※効果には個人差があります。

キューティクルの浮き・めくれを抑制



化粧品のみ

化粧品+ナイトリペアモード

【試験概要】*N=10 *効果には個人差があります。

1:ブリーチを施した毛髪を洗浄した後、本試験用に配合した補修成分※入りヘアミルクを使用。機器使用(ナイトリペアモード)と手塗りにて、毛髪中の補修成分含有量を比較。放置時間は10分間。※補修成分=セラミドNG 濃度0.5%
2:ブリーチを施した毛髪を洗浄した後、1日1回の使用を想定して10日分に相当する、化粧品※塗布・1分間の処理・放置・洗浄・ドライを繰り返した。手塗り+機器使用(ナイトリペアモード)と手塗りのみと、10日相当使用後の毛髪の破断強度(gf/mm)を比較。※化粧品=セラミドNG 濃度0.05%
3:ブリーチを施した毛髪に、化粧品※塗布・1分間処理・5分間放置・洗浄・ドライを1日相当とし10日分相当を実施。手塗りのみと手塗り+機器使用(ナイトリペアモード)の毛髪の二次蒸散水分率※を比較 ※①化粧品=セラミドNG 濃度0.05% ※②65℃、40分間加熱後の重量を測定(A)。その後、180℃、30分間加熱した後の重量を測定(B)。右記の式より算出。二次蒸散水分率(%)=(A-B)/B*100
4:ブリーチを施した毛髪に、化粧品※塗布・1分間の処理・5分間の放置・洗浄・ドライを1日1回の使用を想定して10日分を施した。その毛髪を水に1時間浸し、同一箇所の毛髪の直径を測定し水に浸す前後の変化率を膨潤度とした。手塗りのみと手塗り+機器使用(ナイトリペアモード)の膨潤度を比較。※化粧品=セラミドNG 濃度0.05%

*1 IPX5 あらゆる方向からの噴流水によっても有害な影響がない。*2 熱ダメージの低減、毛流れが整うことによる。

満たし、仕込み、整える。ナイトリペア アイロンで作る 美髪サイクル

夜[インバス]

浸透トリートメント

芯からしなやかな髪へ導く
スペシャルケア

シャンプー後、水気を絞った髪に
トリートメントを塗って使用。



併用おすすめ
アイテム
ディープモイスト
リペア
トリートメント



ディープ トリートメント モード

毎秒約100万回の超音波振動が
トリートメントを細分化。
毛髪内部への浸透をサポート。

温 度 約50℃

超音波 ○



満たす



整える

ストレート モード

夜の仕込みで
扱いやすくなった髪をささっと整える。

温 度 約140℃

約160℃

約180℃

超音波 —

朝[アウトバス]

瞬間セット

3段階の温度設定で
お出かけ前に時短仕上げ

翌朝、クセが気になる部分があれば
サッと整える。



併用おすすめ
アイテム
モイストホールド
リペアオイル
For ストレート



ナイトリペア モード



仕込む

補修成分等の
浸透×クセ伸ばし。
夜のうちに毛流れを整え
寝ぐせケア。

温 度 約90℃

超音波 ○

夜[アウトバス]

新習慣

夜アイロン

その日の髪トラブルは
その日のうちに。
ドライヤー後の新習慣

Point!

- ◆ 根元から毛先まで
ゆっくり一定の速度で
すべらせると効果的。
- ◆ クセがつきやすい部分や
うねりやすい部分には
ブロッキングしてから使用するなど
ピンポイントのケアがおすすめ。

ドライヤー後の乾いた髪に

浸透補修を叶えるため、
ヘアミルクを
塗布してからの
使用がおすすめ。

*塗布せずにご使用いただくこと
も可能です。



併用おすすめ
アイテム
モイストホールド
リペア
ヘアミルク



トリートメントブースター

シャインプロ

Shine Pro / HC-21B

超音波
振動

温熱
ヒーター

赤色
LED

防水
IPX5^{*1}

コード
レス

カラー
トリートメント
併用可能^{*2}

インナーケア

[併用おすすめコスメ] ディープモイスト リペアトリートメント

くわしくは P.16へ

詳しい製品
情報はこちら



いつものトリートメントの実力を底上げする 3つの「浸透ブースト技術」

超音波
振動



温熱
ヒーター



浸透
サポート
コーム



毎秒約100万回の
超音波振動で毛髪内部に
トリートメント剤を叩き込む




髪をじんわりと温めて
キューティクルを開き
浸透をサポート



両サイドのコームで
トリートメント剤を
ムラなく届ける

カラートリートメントの浸透



手塗りの
約22倍

【試験概要】ブリーチを施した毛髪を洗浄した後、カラートリートメントを使用。機器使用と手塗り(塗布後放置)との比較。機器使用と手塗り放置時間は5分間。断面切片の画像解析により、浸透面積率を計測。
*N=10 *効果には個人差があります。

Point!

トリートメントと併用するからこそこだわった お風呂での使いやすさ

^{*1}
防水



コードレス



落下防止
ストラップ

防水仕様^{*1}とコードレスで、お手入れはお湯で洗い流すだけ。落下防止ストラップ付なので、トリートメントを塗布した滑りやすい手でも安心して使えます。



^{*1} IPX5 あらゆる方向からの噴流水によっても有害な影響がない。^{*2} ブリーチ剤、パーマ剤は適さないのご使用をお控えください。市販のカラー剤の使用方法に従って、髪にカラー剤を塗布した後、放置時間中に本製品をお使いください。

※本製品は髪をケアするトリートメント導入器であり、ヘアスタイリング機能が付いたストレートアイロンではございません。

ボリュームアップ 特化型アイロン

ヘアボリュームマー

Hair Volumer / YJHB2N

ボリューム
アップ

コード
レス

2WAY

設定温度
約160℃
約210℃

立ち上がり
約19秒*

詳しい製品
情報はこちら



アウターケア



こだわり形状×コードレスで、
外出先でも理想のシルエットへ

持ち運び
にも！
ポーチに入るくらい
コンパクト



ブラシで簡単 ボリュームアップ

手を添えて根元からブラシ
を入れられるため、トップ
のボリューム出しや前髪の
立ち上げがしやすい。



2WAY!!
プレートを開けば
ストレート
アイロンにも！



Before
Styling
Image



After



Before



After



*本体を起動してからプレート温度が100℃に達するまでの時間。

Plus
One
併せ使いが
おすすめ

熱を“操り”、髪本来の美しさを育てる コスメティクスシリーズ

夜の インバス ケア

髪的美容液 ディープモイスト リペアトリートメント

1 ヒートアクティブ
熱に反応して
ダメージを補修

2 モイストリペア
髪の水分量を
整える

3 カラーケア
カラーリングによる
ダメージをケア



Point!

ヒーターの熱が、ヒートアクティブ成分に反
応しダメージ補修を叶える。髪を覆うリッ
ちな質感も機器との相性抜群。

新習慣

ヘア ドライ後 の アウトバス ケア

髪のスリーピングパック モイストホールド リペアヘアミルク

1 満たす
毛髪内外から
ダメージ補修

2 包む
うるおい保持

3 守る
睡眠中の摩擦による
静電気を抑制



Point!

夜アイロンの超音波振動×ヒーターの力で、
補修成分を毛髪内部へ叩き込み、手塗りよりも
浸透。

“育てる”ヘアオイル モイストホールド リペアオイル

1 リペア機能
ダメージの補修

2 ホールド機能
うるおい保持

3 キープ機能
思いのままの形に

Point!

フィニッシングオイルとしてはもちろん、ヘアアイロン前に使い、スタイルキープ
もできるヘアオイル。髪悩み・なりたい仕上がりに合わせて選べる2タイプ。

朝の スタイ リング

For ストレート [ツヤ・まとまり]

スムーズアイロン
フォトイオン プラス
との併用で、毛先
までまとまる、面
で輝くストレート
ヘアへ。



For カール [ハリ・コシ]

スムーズアイロ
ンフォトイオン
カール 32mmと
の併用で、立体
感のある華やか
なカールヘアへ。



PRODUCT 製品詳細

STRAIGHT HAIR IRON



品 名	スームスアイロンフォトイオン プラス
型 番	YJHB6N(ゴールド) YJHB6L(ネイビー)
サイズ	約W29×D40×H289mm
コード 長	約2.6m
防 水	—
質 量	約260g(電源コード含まず)
定格 電源	AC100～240V 50/60Hz
消費 電力	42W
付属品	—
海外 使用	海外・国内可(AC100～240V)
JAN コード	 

CURL HAIR IRON



品 名	スームスアイロンフォトイオン カール 32mm
型 番	YJHB1N
サイズ	約W40×D67×H328mm
コード 長	約2.6m
防 水	—
質 量	約320g(電源コード含まず)
定格 電源	AC100～240V 50/60Hz
消費 電力	58W
付属品	—
海外 使用	海外・国内可(AC100～240V)
JAN コード	

NIGHT REPAIR



品 名	ナイトリペアアイロン
型 番	YJHB4L
サイズ	約W50×D51×H295mm
コード 長	—
防 水	○ IPX5 ^{*1}
質 量	約485g
定格 電源	DC12V 4A
消費 電力	約15W(充電時) 約40W(アダプタ駆動時) 充電時間:約2.5時間
付属品	ACアダプター、ストラップ
海外 使用	海外・国内可(AC100～240V) ^{*2}
JAN コード	

TREATMENT



品 名	シャインプロ
型 番	HC-21B
サイズ	約W250×D45×H40mm (本体のみ)
コード 長	—
防 水	○ IPX5 ^{*1}
質 量	約260g(本体のみ)
定格 電源	DC9V 1A
消費 電力	約3W(充電時) 充電時間:約3時間
付属品	ACアダプター、ストラップ
海外 使用	海外・国内可(AC100～240V) ^{*3}
JAN コード	

VOLUMER



品 名	ヘアボリュームマー
型 番	YJHB2N
サイズ	約W46×D34×H201mm (キャップを含まず)
コード 長	—
防 水	—
質 量	約200g
定格 電源	DC5V 1A
消費 電力	約6W(充電時) 充電時間:約3.5時間
付属品	キャップ、 USBケーブル(USB Type-C™)
海外 使用	海外・国内可(AC100～240V) ^{*4}
JAN コード	

COSMETICS SERIES

[夜のインバスケア]
髪的美容液



ディープモイスト
リペアトリートメント
YTJ0002 / 内容量:200g



[ヘアドライ後の
アウトバスケア]
髪のスリーピング
パック



モイストホールド
リペアヘアミルク
YTJ0017 / 内容量:100ml



[朝のスタイリング]
“育てる”ヘアオイル



モイストホールド リペアオイル
For ストレート
YTJ0006 / 内容量:80ml



モイストホールド リペアオイル
For カール
YTJ0007 / 内容量:80ml



^{*1} あらゆる方向からの噴流水によっても有害な影響がない。 ^{*2} 航空機への持ち込みは不可です。
^{*3} 3機内への持ち込みにつきましては航空会社により制限規定が異なります。事前に航空会社にお問い合わせの上、持ち込み可否をご確認ください。

^{*4} 4本体から充電電池を取り外した状態であれば、本体・充電電池の航空機への機内持ち込みが可能です。ただし、航空会社により制限規定が異なるため、事前に航空会社へお問い合わせの上、持ち込み可否をご確認ください。