

YAMAN
TOKYO JAPAN

温めて剃るって、
すごい。



HOT
SHAVE



ON - ZORI

温剃りとは？ RF(ラジオ波)×シェービング

肌とヒゲを温めながら剃る、
日本初^{※2}のシェービング。

ボタンひとつで肌とヒゲを蒸しタオルのように温めて、
シェービングに適した状態へと導きます。

ヒゲ剃り負けに悩む男性に、
新たな選択肢を。



美顔器NO.1メーカーの
RF技術を搭載



※1 (株)富士経済「美容家電&健康家電マーケティングトレンドデータ2020」2018-2019年実績、『美容&健康家電市場・関連サービス』トレンドデータ2023-2024、2020-2022年実績、日本国内の美容家電全体におけるメーカーシェアとして ※2 日本マーケティングリサーチ機構調べ 調査概要:2022年4月期 日本初であることの証明・検証調査

RF(ラジオ波)でヒゲと肌を同時に温める。

だから肌への優しさと深剃りを同時に実現。全く新しいシェービング習慣が始まります。


1 RF(ラジオ波)でヒゲと肌を温めて剃る

RF(ラジオ波)が肌を深部*まで温めながらウェットシェービングすることで、ヒゲは水分を含んで柔らかく。高密着ヘッドが肌を広く包み込み、瞬時に熱を伝えます。

※角質層まで



温めながらの密着シェービングで違いを実感



製品使用時のサーモグラフィ画像

2 RF(ラジオ波)搭載のメリット

従来の回転式シェーバーは、肌への圧力が分散されるので優しく剃れる。対して温剃りシェーバーはRF(ラジオ波)で温めることによって肌の柔軟性を高めシェーバーとの密着度が上がる。


それによりヒゲが剃りやすい状態が作られ深剃りを実現。




<イメージ>

3 360°あらゆる角度からヒゲをカットする 二重回転刃

独立して可変する3つのブレードが肌を立体的に包み込みながら、ヒゲの生える方向に合わせてカット。肌負担を低減しながらやさしくシェービングを行います。



<イメージ>



自動研磨式システム

刃滑りの悪さによる


肌負担を軽減するため、

内刃は自動研磨式システムを採用。

4 使うたび、肌質の変化を実感

年齢と共に乾燥しがちな肌にうるおいを与えて毛穴目立ちを低減。

若々しい印象へと導きます。




※【試験方法】顔に化粧品を塗布し、半顔に試験品のRFモードを1回3分。週に5回、6週間使用したときの肌の水分量と毛穴の直径の変化を測定。それぞれの使用前を100%とする。N=15


温剃りへの
満足度
約92%※

“温剃り”によって実現される、
納得の剃り心地

BEFORE



AFTER



※【試験方法】半顔に試験品のRFシェーバーモード、半顔に試験品のシェーバーモード(RFなし)で使用したときの体感評価の結果。シェーバーモードよりRFシェーバーモードを高く評価した割合を算出。N=12

USER'S VOICE



とても深剃りが出来たので、
剃った後がスッキリして
気持ちよかったです。



「温剃り」が気持ちよく、
美顔効果も実感できたので
毎日のヒゲ剃りが
楽しくなった。

※ヤーマンが募集したモニターのコメントです。個人の感想であり、効果効能を保証するものではありません

HOW TO USE 肌トラブルを未然に防ぐためには、正しいシェービング方法と保湿を。

01 準備・電源をオンにする

シェービングフォーム/ジェルを顔にまんべんなく塗り、電源ボタンを長押しします。



02 モードを選ぶ

電源がオンになると自動的にRFシェーバーモードに設定されます。



03 ヒゲを剃る

刃を肌に軽くあてて、円を描くように回転させながらご使用ください。



ご使用の際はシェービングフォームまたはシェービングジェルの併用をおすすめします。

04 お手入れ

流水で水洗い後ヘッドを開き、毛くずを洗い流します。



05 アフターケア

ローションや化粧品を塗って肌を保湿します。



アフターケアにおすすめ モイストローション

3種のビタミンC誘導体※1と3種の植物エキス※2を配合した保湿ローション



※1...パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na、リン酸アスコルビルMg、アスコルビルリン酸Na(全て整肌成分)

※2...シソ葉エキス、ドクダミエキス、カワラヨモギ花エキス(全て整肌成分)

温剃りシェーバー

HOT SHAVE (ホットシェイブ)

品名	HOT SHAVE (ホットシェイブ)
型番	YJEC0B
サイズ	約W65×D65×H185mm(ヘッド装着時)
質量	約255g(ヘッド装着時)
消費電力	約8.0W(本体充電時)
製造国	日本
付属品	トリマー、ヘッドカバー、お掃除ブラシ、ACアダプター

JANコード



4 540790 337130



別売

ホットシェイブ 替刃(3個入、お掃除ブラシ付)

型番

SA539



4 540790 336331

品名 モイストローション

型番	YTJ0001
内容量	120ml
JANコード	4 540790 319532



ヤーマン株式会社

〒135-0045 東京都江東区古石場1-4-4

製品に対する詳しいご説明・お問い合わせは
下記URLまたはヤーマンコールセンターまで

【ヤーマンコールセンター】

受付9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始除く)

☎ 0120-776-282 (通話料無料)

携帯電話からは 0570-550-637(通話料有料)

<https://www.ya-man.com/>

製品パッケージで「安全に関するご注意」をご確認ください。
ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
カタログと実物では多少色味が異なる場合があります。
実際の製品には注意ラベルなどが貼ってあるものがあります。

このカタログの記載内容は2024年7月現在のものです。

PR-YJEC0-6

詳しい製品の説明はこちらから

ヤーマン公式サイト

