

Specification



品名	ストレートアイロン ヴェーダスームスアイロン BS for Salon
型番	PSM-140
使用部位	ヘア
消費電力	42W
プレート温度	140～180℃
サイズ	W29×D40×H289(mm)
電源コード長さ	2.6m
重量	約260g(電源コード含まず)
材質	PET、ポリカーボネート、ABS樹脂、アルミ、ガラス
付属品	本体、取扱説明書(保証書付)

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045 東京都江東区古石場1-4-4

商品に対する詳しいご説明・お問い合わせは下記URLまたはヤーマンコールセンターまで

※付属品購入のお問い合わせはお電話にて承ります

【ヤーマンコールセンター】受付9:00～17:00(土・日・祝日・年末年始除く)

☎ 0120-776-282

携帯電話・PHSからは **0570-550-637**

<https://ymn.cm/pro>

ご購入前に、商品パッケージまたは商品カタログの「安全に関するご注意」をご確認ください。
ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
印刷物と実物では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
この商品の詳細については、販売店または当社におたずねください。

このカタログの記載内容は2022年3月現在のものです。

PRO-VSI-2023-1

YA-MAN
PROFESSIONAL
公式サイト



PROFESSIONAL
YAMAN

すべらせるたびツヤめく

ヴェール髪®アイロン

VEDA Smooth Iron BS for Salon



サロン推奨 限定モデル

すべらせるたびツやめく ヴェール髪®アイロン

ヴェーダスモースアイロン BS for Salon

新感覚のヴェール髪アイロンで、
使用するたびにまとまりとうるおいのある髪へ。

美容師が
選ぶ

使用後にうるおいを
感じるアイロン

No.1

お客さまに自信をもって
紹介できるアイロン

No.1

※株式会社セイファード調べ。
調査期間：2023年4月6日～6月2日 調査対象：無作為抽出した理美容関係者500名が、
実際にヴェーダスモースアイロンBS for Salonを使用したうえで回答

ヤーマンの浸透技術

「モイスターパルス」

美顔器にも搭載される「モイスターパルス」を
プレートから放出。

電極が髪に直接触れてアプローチします。



ヴェーダスモースアイロンは水分保持量約1.7倍*！

ヴェーダスモースアイロンは、従来品に比べ低温でスタイリングできることからキューティクルへの
ダメージを抑え、ブライトモード使用時に約1.7倍も水分保持できることが確認されました。

*当社従来品(HC-3)との一次蒸散水含有率の比較

※n=10 ※予洗浄後の毛束を試験環境で24時間以上静置した後、毛元から毛先に向けて3cm/秒のスピードで通し切る。5回を1日相当とし、10日相当繰り返した結果

※一次蒸散水含有率は65℃で40分間の乾燥処理を行うことにより蒸散した水分率

髪を守り、ケアしながら使用したい方へ。

ブライトモード



くせを伸ばしてストレートに
したい場合におすすめ。

操作方法

電源ボタンを長押しして、
一番最初がブライトモードです。
温度のとなりのしづくマークが目印！



サロン推奨モデル限定

スタイリングモード



しっかりスタイリングして
カールキープしたい場合に
おすすめ。

操作方法

電源がオンの状態で電源ボタンを短く
1回押す。しづくマークが消えている
のを確認してください。




ダメージカットライン

髪にダメージを与える水蒸気を
逃がします。



リアルタイム表示

140～180℃まで10℃刻みで温度設定可能。
現在の温度が見えるリアルタイムパネルです。



設定温度に達したら、パネルの色が青に変更

トルマリンパウダー、
ブラックシリカ含有プレート

遠赤外線を放出する希少性の高い天然の鉱石
ブラックシリカを練り込んでいます。

ヤーマン独自の
低反発スプリング構造を採用

キューティクルを潰さず、ダメージレスケア。

ヴェーダスモースアイロンはカール残り約2.5倍*！

ヴェーダスモースアイロンは従来品よりも温度が低いにもかかわらず9時間後もカールがしっかりと残ります。
低反発スプリング構造により毛束とプレートの過度な摩擦を抑えながらも毛髪をしっかりと挟むことが
できることにより効果が期待できます。

*当社従来品比(HC-3)

※n=10 ※毛束を根元から8cmの位置で製品を90度回転させ、毛先まで3秒かけて真下方向に滑らせ切る。使用前と9時間後の毛束の長さの差を計測した結果

HOW TO USE

2つのモードで
すべらせるたびツやめく

HOW TO ムービーはこちら



YAMAN

